


RP1410



Encoder incremental cu alezaj

RP-1024-I05/N15

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Rezoluție	1024 rezoluție
Schita arbore	arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm]	50

Date electrice

Toleranțe tensiune operare [%]	10
Tensiune de lucru [V]	5 DC
Consum de energie [mA]	< 150

Iesiri

Model electric	TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	20
Frecvență de comutare [kHz]	300
Decalaj fază A și B [°]	90

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	1024 rezoluție
-----------	----------------



Encoder incremental cu alezaj

RP-1024-I05/N15

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...75
Nota cu privire la temperatura ambientală		la cerere temperatură mai ridicată pentru diagramă vezi instrucțiunile de montaj
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	75; (scurt: 95 %; nu este permisă condensatia)
Protecție		IP 64
Teste / certificări		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	935
Dimensiuni	[mm]	Ø 87 / L = 55
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	4000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	20
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore tubular continuu
Diametru arbore	[mm]	50
Potrivire arbore		H7
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Decalaj axial maxim arbore	[mm]	1,5; (doar pentru a compensa toleranțele de instalare și expansiunea termică; nu este permisă mișcarea dinamică)
Conectare electrică		
Cablul: 1 m, PUR; radial		
maro	A	
verde	A inversat	
gri	B	
roz	B inversat	
roșu	Index 0	
negru	Index 0 inversat	
albastru	L+ Senzor	
alb	0V Senzor	
maro / verde	L+ (Up)	
alb / verde	0V (Un)	
violet	dereglare inversat	
Ecran	Capsula	
diagrame și grafice		
Diagramă impuls	leșire A leșire B Index 0	