




Senzor curgere

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 O-Inel
- 2 Disc de presiune




Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		M16 x 1,5
Aplicatie		
Execuție		pentru tevi DN 25
Mediu		apa
Temperatura mediului	[°C]	0...80
Rezistență la presiune	[bar]	30
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...28 DC
Consum de energie	[mA]	< 80
Timp de intarziere la pornire	[s]	15; (semnalizare optică)
Iesiri		
Semnal de ieșire		semnal analogic
Iesire analogica in curent	[mA]	4...20; (liniarizat)
Sarcina max.	[Ω]	500
Iesire analogica in tensiune	[V]	; (liniarizat)
Protecție la scurtcircuit		nu
Domeniu de masura/programare		
Domeniu de debit	[cm/s]	50...250



Senzor curgere

SAM16BBD1OOG/W/US-100


Precizia / Devieri		
Atentie aici la repetabilitate		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Gradient temperatură	[K/min]	200
Eroare de măsurare	[% din valoarea finală]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	5; (10%...90%)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	M16 x 1,5
Desemnarea firului		M16 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti) ; O-Inel: NBR 70 Shore A
Conectarea la proces		M16 x 1,5
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	10 x LED, verde Rezolutie 10 % din valoarea finala
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor curgere

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb