


Monitor de curgere

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2
Conectarea la proces	M16 x 1,5

Aplicatie

Execuție	pentru tevi DN 40...DN 100
Mediu	apa
Notă despre medii	Apa curata fara contaminare si aditivi Mizeria/contaminarea pe varful senzorului afecteaza precizia masuratorii Verificati din cand in cand varful senzorului pentru depuneri Daca este necesar, curatati cu o carpa moale si un agent de curatare
Rezistență la presiune [bar]	30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...28 DC; (conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA]	< 80
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	15; (semnalizare optică)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	2
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	NPN



Monitor de curgere

SAM16BBDGNGK/W/US-100

Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Domeniu de debit [cm/s]	3...150
Domeniu reglare [cm/s]	3...147

Precizia / Devieri

Atentie aici la repetabilitate	7 ($v < 150 \text{ cm/s}$), 3 ($v < 50 \text{ cm/s}$)
Gradient temperatură [K/min]	200
Histerezis [cm/s]	ca. 10
Eroare de măsurare [% din valoarea finală]	max. ± 10

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...5
------------------	-------

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	buton
----------------------------------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protecție	IP 67

Date mecanice

Materiale	PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti) parțial nichelat
Conectarea la proces	M16 x 1,5

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, multicolor Rezolutie 10 % din valoarea finala
---------	---------	---

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Monitor de curgere


SAM16BBDGNKG/W/US-100

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
	alb