


Monitor de curgere

SAE18BBDGPKG/W/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2
Conectarea la proces	conectare pe filet M26 x 1,5

Aplicatie

Execuție	pentru piesele-T (DIN 2353): QL 22-18-22
Temperatura mediului [°C]	0...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...28 DC
Consum de energie [mA]	< 80
Protecție la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	15; (semnalizare optică)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	2
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5



Monitor de curgere

SAE18BBDGPKG/W/US

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Domeniu de masura/programare

Domeniu de debit	[l/min]	0...20
Domeniu reglare	[l/min]	0,4...19,6

Precizia / Devieri

Atentie aici la repetabilitate		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Gradient temperatură	[K/min]	200
Histerezis	[l/min]	ca. 10
Eroare de măsurare [% din valoarea finală]		max. ± 10

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	5; (10%...90%)
--------------	-----	----------------

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare		buton
----------------------------------	--	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	Ø 14
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti) parțial nichelat
Conectarea la proces		conectare pe filet M26 x 1,5

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, multicolor Rezoluție 10 % din valoarea finală
---------	---------	---

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A






Monitor de curgere

SAE18BBDGPKG/W/US

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb