


Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Fixare pe șine DIN



Aplicatie

Aplicatie

Monitorizarea curgerii

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

30...42 AC / 30...60 DC

Timp de intarziere la pornire [s]

30

Numar de canale

1

Iesiri

Model electric

releu

Solicitabilitate contact

4 A, 250 V AC

Funcție de comutare pentru monitorizare curgere

Releul se declanșează când curgerea este prezenta

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare

potențiomtru

Selecția domeniului lichid/gazos

Comutator culisant

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

0...60

Protectie

IP 40

Terminale de protectie

IP 20

Date mecanice

Carcasa

carcasa pentru montarea pe sina DIN

Dimensiuni [mm]

75 x 55 x 110

Materiale


Material plastic



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: 16 x ...2,5 mm ²		
Racord		



- 1: Relais Monitorizarea curgerii
Culorile conecticii :
- BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb
GY = gri