


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12ABH/6M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	M12 x 1
----------------------	---------

Aplicatie

Mediu	Lichide; Gaze; medii agresive
-------	-------------------------------

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Rezistență la presiune	[bar]	30
------------------------	-------	----

Lichide

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Gaze

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
-----------------------------	--------	--------

Gaze

Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
-----------------	--------	------------

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	15
----------------------	---------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Lichide

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Gaze

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
---------	--------------------------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12ABH/6M/PH

Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiale în contact cu mediul		Hastelloy C-4 (2.4610)
Conectarea la proces		M12 x 1

Accesorii

Articole livrate	Etanșări: 2 x AMF 30
------------------	----------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri