


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABB/US

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: SF6200 + E40160

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces

G 1/2 filet exterior

Aplicatie

Aplicatie

Domeniu de temperatură înaltă

Mediu

Lichide; Gaze

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Rezistență la presiune [bar]

30

Lichide

Aplicatie

Domeniu de temperatură înaltă

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare

VS 0200

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]

3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]

3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]

200...2000

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]

200...800




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABB/US

Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m





Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABB/US

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
GY =	alb
	gri