


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva


Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare
Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	100...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	100...800

Precizia / Devieri


Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABH

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	2...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	2...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	2...10
Condițiile mediului		
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiale în contact cu mediul		Hastelloy C-22 (2.4602)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Racord		



Culorile conecticii :

BK = negru
 BN = maro
 BU = albastru
 WH = alb
 GY = gri