




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABH/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces G 1/2 filet exterior

Aplicatie

Mediu Lichide; Gaze; medii agresive

Temperatura mediului [°C] -25...80

Rezistență la presiune [bar] 30

Lichide

Temperatura mediului [°C] -25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C] -25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare VS 0200

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s] 3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s] 200...2000

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min] 15

Timpi de raspuns


Timp răspuns [s] 1...10



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABH/10M

Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiale în contact cu mediul		Hastelloy C-4 (2.4610)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR; Lungimea maximă a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Racord		



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri