


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABT/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Gaze

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


SFR12ABT/US-100

Condițiile mediului	
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	titan (3.7235)
Materiale în contact cu mediul	titan (3.7235)
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
Accesorii	
Articole livrate	Etanșări: 2 x AMF 30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb
GY = gri