


SFD10ABB /US-100



Lungimea tijei L	[mm]	45
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Conectare la electronica de evaluare	VS3000
--------------------------------------	--------

Lungimea tijei L	[mm]	45
------------------	------	----

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60

Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800

Gradient temperatură	[K/min]	300
----------------------	---------	-----

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ABB /US-100

Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ani]	8213
Date mecanice		
Greutate	[g]	87,5
Capsula		Forma constructivă pentru adaptor
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m





Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ABB /US-100

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
GY =	alb
	gri