




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14ABBE1/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SF220A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces

G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Aplicatie

zona Ex 1

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Rezistență la presiune [bar]

30

Lichide

Aplicatie

zona Ex 1

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]

-25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare

VS 0200 Exi

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]

3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]

3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]

200...2000

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]

200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]

15

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]

1...10

Lichide

Timp răspuns [s]

1...10

SF0704




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


SFR14ABBE1/US-100

Gaze	
Timp răspuns	[s] 1...10
Condițiile mediului	
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri