


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14ABBE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SF221A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200 Exi
--------------------------------------	-------------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------


SF0705



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14ABBE1

Gaze	
Timp răspuns	[s] 1...10
Condițiile mediului	
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Racord	



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri