


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFG18ABBE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces _____ ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Aplicatie

Aplicatie _____ zona Ex 1

Temperatura mediului [°C] _____ -25...80

Rezistență la presiune [bar] _____ 30

Lichide

Aplicatie _____ zona Ex 1

Temperatura mediului [°C] _____ -25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C] _____ -25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare _____ VS 0200 Exi

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s] _____ 3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] _____ 3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s] _____ 200...2000

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] _____ 200...800

Precizia / Devieri


Gradient temperatură [K/min] _____ 15



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFG18ABBE1

Timpi de raspuns		
Timp raspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp raspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp raspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 18
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Racord		



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri