




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de
evaluare

SFR12ABBE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Aplicatie		
Aplicatie		zona Ex 1
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	40
Lichide		
Aplicatie		zona Ex 1
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS 0200 Exi
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABBE1

Timpi de raspuns	
Timp răspuns [s]	1...10
Lichide	
Timp răspuns [s]	1...10
Gaze	
Timp răspuns [s]	1...10
Condițiile mediului	
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Racord	



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri