


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14XBK/6M



1 Cuplu maxim de strângere. 8 Nm



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L	[mm]	12
Conectarea la proces		G 1/4

Aplicatie

Mediu		Lichide; medii agresive
Temperatura mediului	[°C]	5...70
Rezistență la presiune	[bar]	30

Lichide

Temperatura mediului	[°C]	5...70
----------------------	------	--------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare		VS3000
--------------------------------------	--	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	12
------------------	------	----

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...60
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...40

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	7
----------------------	---------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Lichide

Timp răspuns	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Condițiile mediului

Protectie		IP 67
-----------	--	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ani]	8648



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


SFR14XBK/6M

Date mecanice		
Greutate	[g]	379
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		Ceramică (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiale în contact cu mediul		Ceramică (99,7 % Al ₂ O ₃)
Conectarea la proces		G 1/4
Lungime de instalare EL	[mm]	27

Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 1, PTFE
Observații		
Observații		Utilizați pentru etanșare PTFE-etanșare livrat.
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri