




## Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14ABA/US-100

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: SF5200 + E40099

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



### Caracteristicile produsului

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Conectarea la proces | G 1/4 filet exterior |
|----------------------|----------------------|

### Aplicatie

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Aplicatie                    | Domeniu de temperatură înaltă |
| Mediu                        | Lichide; Gaze                 |
| Temperatura mediului [°C]    | -25...80                      |
| Rezistență la presiune [bar] | 30                            |

### Lichide

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Aplicatie                 | Domeniu de temperatură înaltă |
| Temperatura mediului [°C] | -25...80                      |

### Gaze

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
|---------------------------|----------|

### Date electrice

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Conectare la electronica de evaluare | VS 0200 |
|--------------------------------------|---------|

### Domeniu de masura/programare

#### Lichide

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Domeniu reglare [cm/s]             | 3...300 |
| Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60  |

#### Gaze

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Domeniu reglare [cm/s]             | 200...2000 |
| Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800  |

### Precizia / Devieri

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Gradient temperatură [K/min] | 15 |
|------------------------------|----|

### Timpi de raspuns

|                  |        |
|------------------|--------|
| Timp răspuns [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

#### Lichide

|                  |        |
|------------------|--------|
| Timp răspuns [s] | 1...10 |
|------------------|--------|




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de  
evaluare


SFR14ABA/US-100

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gaze                           |                          |
| Timp răspuns                   | [s] 1...10               |
| Condițiile mediului            |                          |
| Protectie                      | IP 67                    |
| Date mecanice                  |                          |
| Capsula                        | Formă constructivă filet |
| Materiale                      | inox(1.4305 / 303)       |
| Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303)       |
| Conectarea la proces           | G 1/4 filet exterior     |
| Accesorii                      |                          |
| Articole livrate               | Etanșări: 2 x AMF 30     |
| Observații                     |                          |
| Unitate de ambalare            | 1 buc.                   |
| Conectare electrică            |                          |

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



Culorile conecticii :

BN = maro  
BU = albastru  
BK = negru  
WH = alb  
GY = gri