


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ZBB

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SF5301 + E40096

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	0...120

Gaze

Temperatura mediului [°C]	0...100
---------------------------	---------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide


Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ZBB

Gaze	
Timp răspuns [s]	1...10
Condițiile mediului	
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
Accesorii	
Articole livrate	Etanșări: 2 x AMF 30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Racord	



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri