




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ADB/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		G 1/2
Aplicatie		
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	300
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	27 x 27 x 72
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		G 1/2

SF3306




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


SFR12ADB/US-100

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 (5 x 0.5mm²) m



Racord



BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri