


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ZDT /6M



1 Filet interior M18 x 1,5



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L	[mm]	45
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze; medii agresive
Rezistență la presiune	[bar]	100

Lichide

Temperatura mediului	[°C]	0...120
----------------------	------	---------

Gaze

Temperatura mediului	[°C]	0...100
----------------------	------	---------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare		VS3000
--------------------------------------	--	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	45
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	300
----------------------	---------	-----

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Condițiile mediului

Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ZDT /6M

Protecție

IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani]	8096	

Date mecanice

Greutate [g]	449,5	
Capsula	Forma constructivă pentru adaptor	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1,5	
Desemnarea firului	M18 x 1,5	
Materiale	titan (3.7035)	
Materiale în contact cu mediul	titan (3.7035); O-Inel: FKM 80 Shore A	
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior	


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 6 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri