
SF5200

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ADB /US-100



1 Filet interior M18 x 1;5

Caracteristicile produsului		
Lungimea tijei L	[mm]	45
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior
Aplicatie		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	300
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS3000
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	45
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	300
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la şoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ani]	8213

SF5200

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


SFD10ADB /US-100

Date mecanice		
Greutate	[g]	88,5
Capsula		Forma constructivă pentru adaptor
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului		M18 x 1,5
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri