


SF5201



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ABB /US-100



Filet interior M18 x 1;5



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L	[mm]	55
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Date elettrice

Conectare la electronica de evaluare	VS3000
--------------------------------------	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	55
------------------	------	----

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	300
----------------------	---------	-----

Tempi de raspuns

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani]	8213	



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


SFD10ABB /US-100

Date mecanice	
Greutate [g]	88
Capsula	Forma constructivă pentru adaptor
Dimensiuni [mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului	M18 x 1,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru
 WH = alb
 GY = gri