


SF521A



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFG18ABB/2G /6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L	[mm]	156
Conectarea la proces		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Aplicatie

Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Temperatura mediului	[°C]	-20...70
Rezistență la presiune	[bar]	30

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--------------------------------------	--	-------------------------------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	156
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	15
----------------------	---------	----


SF521A



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFG18ABB/2G /6M

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Marcaj ATEX		Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	2,665
Capsula		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 18
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Observații		
Observații	Acreditarea 94/9/EC (ATEX) cuprinde doar condițiile atmosferice aflate în plajele (0.8...1.1 bar). Pentru presiuni în afara acestor game ,trebuie evaluate și aprobate de către utilizator . Respectați instrucțiunile de utilizare și certificatul de testare model.	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, TPE-S; Lungimea maximă a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Racord		



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri