




Monitor de curgere

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Caracteristicile produsului     |       |                                                                                                                |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numar de intrari si iesiri      |       | Numar de iesiri analogice: 1                                                                                   |
| Conectarea la proces            |       | M18 x 1,5 Filet interior                                                                                       |
| Aplicatie                       |       |                                                                                                                |
| Mediu                           |       | Lichide                                                                                                        |
| Temperatura mediului            | [°C]  | -25...80                                                                                                       |
| Rezistență la presiune          | [bar] | 30                                                                                                             |
| Lichide                         |       |                                                                                                                |
| Temperatura mediului            | [°C]  | -25...80                                                                                                       |
| Date electrice                  |       |                                                                                                                |
| Tensiune de lucru               | [V]   | 20...36 DC; (conform SELV/PELV ; cu referire la UL: "limited voltage" cu protecție la supracurent conf. UL508) |
| Consum de energie               | [mA]  | 90; (fără sarcină)                                                                                             |
| Protecție la polaritate inversa |       | da                                                                                                             |
| Timp de intarziere la pornire   | [s]   | 15; (semnalizare optică)                                                                                       |
| Intrari / iesiri                |       |                                                                                                                |
| Numar de intrari si iesiri      |       | Numar de iesiri analogice: 1                                                                                   |
| Iesiri                          |       |                                                                                                                |
| Numarul total de iesiri         |       | 1                                                                                                              |
| Semnal de ieșire                |       | semnal analogic                                                                                                |
| Numar de iesiri analogice       |       | 1                                                                                                              |



## Monitor de curgere

SID10ABB100G/US-100-IAZ

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Iesire analogica in curent | [mA] | 4...20 |
| Sarcina max.               | [Ω]  | 500    |
| Protectie suprasarcina     |      | da     |

## Domeniu de masura/programare

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Lichide         |        |        |
| Domeniu reglare | [cm/s] | 3...60 |

## Timpi de raspuns

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| Timp raspuns | [s] | 1...10 |
|--------------|-----|--------|

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| Lichide      |     |        |
| Timp raspuns | [s] | 1...10 |

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...80 |
| Protectie               |      | IP 67    |

## Teste / certificari

|                        |                  |                     |
|------------------------|------------------|---------------------|
| Rezistență la șoc      | DIN IEC 68-2-27  | 50 g (11 ms)        |
| Rezistență la vibrații | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (55...2000 Hz) |

## Date mecanice

|                                |      |                                                          |
|--------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Dimensiuni                     | [mm] | M18 x 1,5                                                |
| Desemnarea firului             |      | M18 x 1,5                                                |
| Materiale                      |      | PBT-GF20                                                 |
| Materiale în contact cu mediul |      | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
| Conectarea la proces           |      | M18 x 1,5 Filet interior                                 |

## Afisaj / elemente de operare

|         |         |                    |
|---------|---------|--------------------|
| Display | functie | 10 x LED, 2-culori |
|---------|---------|--------------------|

## Observații

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Unitate de ambalare |  | 1 buc. |
|---------------------|--|--------|

## Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



## Monitor de curgere

SID10ABB100G/US-100-IAZ

### Racord

