

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

[illegible]

- CE cUL US LISTED

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Tolerante tensiune operare	[%]	-5...10
Tensiune de lucru	[V]	85...265 AC
Tensiunea nominala AC	[V]	< 240
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu
Timp de intarziere la pornire	[s]	15; (semnalizare optică)

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------



Monitor de curgere

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieșire		semnal de comutare
Model electric		releu
Numar de iesiri digitale		1
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Solicitabilitate contact		3 A (250 V AC / 30 V DC); (Număr cicluri comutare: 20 milioane. mecanic; Ciclii de comutare la o sarcina de 3 A : 100,000 electric ; tipul de oprire: normal deschis)
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	300
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		buton
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,276
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului		M18 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior



Monitor de curgere

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, 3 culori
---------	---------	--------------------

Conectare electrică

Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida
--------------------	--

Observatii


Observatii	Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C



Racord

Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A actionare rapida