

Monitor de curgere


SID10ADBFNKG/US-100-INF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5001 sau SI5011

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Atenție: rezistența la presiune pentru SI5001 = 30 bar



- 1 Filet interior M18 x 1,5
2 Tastă reglare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300

Lichide

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC; (conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA]	< 80
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	15; (semnalizare optică)



Monitor de curgere

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1	
Iesiri		
Numarul total de iesiri	1	
Semnal de ieşire	semnal de comutare	
Model electric	NPN	
Numar de iesiri digitale	1	
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare [cm/s]	3...300	
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60	
Gaze		
Domeniu reglare [cm/s]	200...3000	
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800	
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură [K/min]	300	
Timp de raspuns		
Timp răspuns [s]	1...10	
Lichide		
Timp răspuns [s]	1...10	
Gaze		
Timp răspuns [s]	1...10	
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	buton	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Dimensiuni [mm]	M18 x 1,5	
Desemnarea firului	M18 x 1,5	
Materiale	PBT-GF20	



Monitor de curgere

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	10 x LED, 3 culori



Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



P = fir de programare