


Monitor de curgere

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5004

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Filet interior M18 x 1,5
2 Tastă reglare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300

Lichide

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC; (în conformitate cu EN 50178 SELV/PELV ; cu referire la UL: "limited voltage" cu protecție la supracurent conf. UL508)
Consum de energie [mA]	90; (fără sarcină)
Protecție la polaritate inversă	da
Timp de întârziere la pornire [s]	15; (semnalizare optică)

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
-------------------------	---



Monitor de curgere

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Semnal de ieșire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20
Sarcina max. [Ω]	500
Protectie suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Lichide	
Domeniu reglare [cm/s]	3...60

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide	
Timp răspuns [s]	1...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului	M18 x 1,5
Materiale	PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, 2-culori
---------	---------	--------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

