


Monitor de curgere

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Filet interior M18 x 1,5
2 Tastă reglare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Mediu	Lichide; medii agresive
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300

Lichide

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC; (conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA]	< 90; (fără sarcină)
Protecție la polaritate inversă	da
Timp de întârziere la pornire [s]	15; (semnalizare optică)

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20



Monitor de curgere

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Sarcina max.	[Ω]	500
Protectie suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...60
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1,5
Desemnarea firului		M18 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		titan (3.7035); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	10 x LED, 2-culori
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		



Monitor de curgere

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Racord

