




Transmitter curgere

SID10ADB10OG/



- 1 afisaj grafic de bare cu LED
- 2 Tastă reglare
- 3 Moment de strângere 25 Nm



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior
Aplicatie	
Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar]	208
Lichide	
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	19...36 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	10
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1



Transmitter curgere

SID10ADB10OG/

Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieșire		semnal analogic
Numar de iesiri analogice		1
Iesire analogica in curent [mA]		4...20
Sarcina max. [Ω]		500
Protectie suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L [mm]		45
Lichide		
Domeniu reglare [cm/s]		3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]		3...100
Precizia / Devieri		
Repetabilitate [cm/s]		1...5
Atentie aici la repetabilitate		pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C
		Setari de fabrica
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K]		0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Eroare de măsurare [% din valoarea finală]		± 2...± 10
Timpi de raspuns		
Timp răspuns [s]		1...10
Lichide		
Timp răspuns [s]		1...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80
Temperatura depozitare [°C]		-25...100
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani]		259
Date mecanice		
Greutate [g]		230
Dimensiuni [mm]		M18 x 1,5
Desemnarea firului		M18 x 1,5
Materiale		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior

SI5004



Transmitter curgere

SID10ADB10OG/

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, 3 culori
---------	---------	--------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

