




Monitor de curgere

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi.
nu mai sunt disponibile adaptoare ca accesorii



- 1 afisaj grafic de bare cu LED
- 2 Tastă reglare
- 3 Filet Aseptoflex



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	Aseptoflex
Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	Domeniul igienei
Temperatura mediului [°C]	-25...95; (pentru procesul SIP : ...140 °C)
Rezistență la presiune [bar]	30
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	19...36 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da



Monitor de curgere

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Timp de intarziere la pornire	[s]	10
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieşire		semnal de comutare
Model electric		PNP
Numar de iesiri digitale		1
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	38
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...100
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Repetabilitate	[cm/s]	1...5
Atentie aici la repetabilitate		pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C Setari de fabrica
Derivatii temperatura	[cm/s x 1/K]	0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Gradient temperatură	[K/min]	300
Precizia punctului de comutare	[cm/s]	± 2...± 10; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica)
Histerezis	[cm/s]	2...5; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica)
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		buton
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67; IP 69K



Monitor de curgere

SIS30ABBFPKG/US-100-IPF

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani]		298

Date mecanice

Greutate [g]	403,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-Inel: FKM
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4
Conectarea la proces	Aseptoflex

Afisaj / elemente de operare


Display	functie	10 x LED, 3 culori
---------	---------	--------------------

Observații

Indicații	Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi.; nu mai sunt disponibile adaptoare ca accesorii	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord