




Debitmetru de aer

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M



1 potențiomtru

Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Conectarea la proces	Ø 23 mm
Aplicatie	
Temperatura mediului [°C]	-10...50
Rezistență la presiune [bar]	1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC
Consum de energie [mA]	50
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Timp de intarziere la pornire [s]	60
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Iesiri	
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se decuplează la sesizarea curgerii
Domeniu de masura/programare	
Gaze	
Domeniu reglare [cm/s]	100...1000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	100...400
Precizia / Devieri	
Gradient temperatură [K/min]	5



Debitmetru de aer

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	3...60
Gaze		
Timp răspuns	[s]	3...60
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	1202
Aprobare UL	Numar certificare UL	I029
	UL numar fisier	E174189
Date mecanice		
Greutate	[g]	380
Dimensiuni	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale	Capsula: PBT; suprafata senzorului: Titan	
Materiale în contact cu mediul	PBT; Titan	
Conectarea la proces	Ø 23 mm	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	1 x LED, roșu
	functie	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Brățară de fixare: 1, E40048	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

SL5102




Debitmetru de aer

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
	alb