

Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: SN0150

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Fixare pe șine DIN



Aplicație

Aplicație

Monitorizarea curgerii

Date electrice

Toleranțe tensiune operare	[%]	-10...10
Tensiune de lucru	[V]	< 230 AC
Consumul max. de energie	[VA]	3
Timp de întârziere la pornire	[s]	30
Număr de canale		1

Ieșiri

Model electric	releu
Solicitabilitate contact	4 A, 250 V AC
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează când curgerea este prezentă

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	potențiometrul
Selecția domeniului lichid/gazos	Comutator culisant

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protecție		IP 40
Terminale de protecție		IP 20



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Observatii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: 16 x ...2,5 mm²		
Racord		



- 1: Relais Monitorizarea curgerii
Culorile conecticii :
- BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb
GY = gri