


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Caracteristicile produsului

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
| Conectarea la proces       | Varivent DN50               |

## Aplicatie

|                        |       |                 |
|------------------------|-------|-----------------|
| Aplicatie              |       | Domeniul steril |
| Temperatura mediului   | [°C]  | -25...95        |
| Rezistență la presiune | [bar] | 30              |

**Date electrice**

|                                 |      |            |
|---------------------------------|------|------------|
| Tensiune de lucru               | [V]  | 20...36 DC |
| Consum de energie               | [mA] | < 45       |
| Protectie la polaritate inversa |      | da         |
| Timp de intarziere la pornire   | [s]  | < 20       |

**Intrari / iesiri**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
|----------------------------|-----------------------------|

## lesiri

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Numarul total de iesiri | 1                  |
| Semnal de ieşire        | semnal de comutare |



## Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/6M/PH

|                                                       |                                                   |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Model electric                                        | PNP                                               |          |
| Numar de iesiri digitale                              | 1                                                 |          |
| Functii de iesire                                     | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |          |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                                               |          |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 400                                               |          |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                                                |          |
| Tipul protectiei la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri                              |          |
| Protectie suprasarcina                                | da                                                |          |
| Domeniu de masura/programare                          |                                                   |          |
| Domeniu reglare [cm/s]                                | 3...300                                           |          |
| Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]                    | 3...60                                            |          |
| Precizia / Devieri                                    |                                                   |          |
| Gradient temperatură [K/min]                          | 15                                                |          |
| Timpi de raspuns                                      |                                                   |          |
| Timp răspuns [s]                                      | 1...10                                            |          |
| Software / Programare                                 |                                                   |          |
| Ajustare a punctului de comutare                      | potențiomtru                                      |          |
| Condițiile mediului                                   |                                                   |          |
| Temperatură de ambianță [°C]                          | -20...30                                          |          |
| Protectie                                             | IP 67                                             |          |
| Date mecanice                                         |                                                   |          |
| Dimensiuni [mm]                                       | 60 x 41 x 82                                      |          |
| Materiale                                             | PBT-GF20                                          |          |
| Materiale în contact cu mediul                        | inox (1.4571/316Ti )                              |          |
| Conectarea la proces                                  | Varivent DN50                                     |          |
| Afisaj / elemente de operare                          |                                                   |          |
| Display                                               | functie                                           | 11 x LED |
| Observații                                            |                                                   |          |
| Unitate de ambalare                                   | 1 buc.                                            |          |

# ST0507





## Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/6M/PH

### Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Racord



BN = maro  
BU = albastru  
BK = negru

Culorile conecticii :