




Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI2100
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	Varivent DN25
Aplicatie	
Aplicatie	Domeniul steril
Temperatura mediului [°C]	-25...95
Rezistență la presiune [bar]	30
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1



Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieșire		semnal de comutare
Model electric		PNP
Numar de iesiri digitale		1
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...30
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	72 x 41 x 83
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		Varivent DN25
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

ST0516



Monitor de curgere

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

