


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ABBE1/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Mediu	Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C]	-30...20
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Aplicatie	Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C]	-30...20

Gaze

Temperatura mediului [°C]	-30...20
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100 Ex
--------------------------------------	------------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s]	100...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	100...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Gaze


Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ABBE1/6M

Condițiile mediului	
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Carcasa	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Racord	



Culorile conecticii :

BN = maro
 WH = alb
 YE = galben
 GN = verde