




Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



### Caracteristicile produsului

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
| Conectarea la proces       | M12 x 1                     |

## Aplicatie

|                        |       |                |
|------------------------|-------|----------------|
| Mediu                  |       | medii agresive |
| Temperatura mediului   | [°C]  | -25...80       |
| Rezistență la presiune | [bar] | 30             |

## Date elettrice

|                                 |      |            |
|---------------------------------|------|------------|
| Tensiune de lucru               | [V]  | 20...36 DC |
| Consum de energie               | [mA] | < 45       |
| Protectie la polaritate inversa |      | da         |
| Timp de intarziere la pornire   | [s]  | < 20       |

## Intrari / iesiri

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
|----------------------------|-----------------------------|

## lesiri

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numarul total de iesiri                              | 1                                                 |
| Semnal de ieşire                                     | semnal de comutare                                |
| Model electric                                       | PNP                                               |
| Numar de iesiri digitale                             | 1                                                 |
| Functii de iesire                                    | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
| Caderea de tensiune Max. a<br>iesirii de comutare DC | 2,5                                               |



## Monitor de curgere

SCM12ABHFPKG/PH

|                                              |         |                        |
|----------------------------------------------|---------|------------------------|
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC | [mA]    | 400                    |
| Protecție la scurtcircuit                    |         | da                     |
| Tipul protecției la scurt-circuit            |         | pe bază de impulsuri   |
| Protecție suprasarcină                       |         | da                     |
| <b>Domeniu de masura/programare</b>          |         |                        |
| Domeniu reglare                              | [cm/s]  | 3...300                |
| Sensibilitatea cea mai mare                  | [cm/s]  | 3...60                 |
| <b>Precizia / Devieri</b>                    |         |                        |
| Gradient temperatură                         | [K/min] | 15                     |
| <b>Timpi de raspuns</b>                      |         |                        |
| Timp răspuns                                 | [s]     | 1...10                 |
| <b>Software / Programare</b>                 |         |                        |
| Ajustare a punctului de comutare             |         | potențiomtru           |
| <b>Condițiile mediului</b>                   |         |                        |
| Temperatură de ambianță                      | [°C]    | -20...80               |
| Protecție                                    |         | IP 67                  |
| <b>Date mecanice</b>                         |         |                        |
| Dimensiuni                                   | [mm]    | M12 x 1                |
| Desemnarea firului                           |         | M12 x 1                |
| Materiale                                    |         | PBT-GF20               |
| Materiale în contact cu mediul               |         | Hastelloy C-4 (2.4610) |
| Conectarea la proces                         |         | M12 x 1                |
| <b>Afisaj / elemente de operare</b>          |         |                        |
| Display                                      | functie | 11 x LED               |
| <b>Observații</b>                            |         |                        |
| Unitate de ambalare                          |         | 1 buc.                 |

# ST0530



## Monitor de curgere

SCM12ABHFPKG/PH

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
| BN = | Culorile conecticii : |
| BU = | maro                  |
| BK = | albastru              |
|      | negru                 |