


Monitor de curgere

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5000 + E40107

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	1/2" NPT

Aplicatie

Aplicatie	Domeniu de înaltă presiune
Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	300

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	1



Monitor de curgere

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		400
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	15
------------------------------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	1...10
------------------	--------

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru
----------------------------------	--------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protecție	IP 67

Date mecanice

Materiale	PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	1/2" NPT

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	11 x LED
---------	---------	----------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A





Monitor de curgere

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Racord

