




Monitor de curgere

SCN12ADBAKOW/LS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului			
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1	
Conectarea la proces		1/2" NPT	
Aplicatie			
Aplicatie		Domeniu de înaltă presiune	
Mediu		Lichide	
Temperatura mediului [°C]		-25...80	
Rezistență la presiune [bar]		300	
Date electrice			
Tensiune de lucru [V]		70...140 AC	
Consum de energie [mA]		< 40	
Timp de intarziere la pornire [s]		< 20	
Intrari / iesiri			
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1	
Iesiri			
Numarul total de iesiri		1	
Semnal de ieșire		semnal de comutare	
Model electric		releu	
Numar de iesiri digitale		1	
Functii de iesire		normal deschis	
Protecție la scurtcircuit		nu	




Monitor de curgere

SCN12ADBAKOW/LS

Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		1/2" NPT
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A



Racord

