


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12AAC/US-100-H

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	M12 x 1
----------------------	---------

Aplicatie

Mediu	Lichide; medii agresive
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	5

Lichide

Temperatura mediului [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0100
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	7
------------------------------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	PTFE
Conectarea la proces	M12 x 1

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

ST1404



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare


STM12AAC/US-100-H

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb