ST1600


Monitor de curgere

SCM12ABAFPKG/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5000 + E40101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



CE

Caracteristicile produsului		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces		M12 x 1
Aplicatie		
Mediu		Lichide
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	30
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 20
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Semnal de ieşire		semnal de comutare
Model electric		PNP
Numar de iesiri digitale		1

ST1600

Monitor de curgere

SCM12ABAFPKG/PH

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protectie suprasarcina		da	
Domeniu de masura/programare			
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300	
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60	
Precizia / Devieri			
Gradient temperatură	[K/min]	15	
Timpi de raspuns			
Timp răspuns	[s]	1...10	
Software / Programare			
Ajustare a punctului de comutare		potențiometru	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80	
Protectie		IP 67	
Date mecanice			
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1	
Desemnarea firului		M12 x 1	
Materiale		PBT-GF20	
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303)	
Conectarea la proces		M12 x 1	
Afisaj / elemente de operare			
Display		functie	11 x LED
Accesorii			
Articole livrate		Etanşări: 2 x AMF 30	
		Şurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

ST1600


Monitor de curgere


SCM12ABAFPKG/PH

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Racord





	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru