




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12ZBB/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		M12 x 1,75
Aplicatie		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Rezistență la presiune	[bar]	30
Lichide		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului	[°C]	0...120
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	0...100
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS 0100
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...1500
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12ZBB/10M

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10
Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1,75
Desemnarea firului		M12 x 1,75
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces		M12 x 1,75
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Racord		



BN = maro
 GN = verde
 WH = alb
 YE = galben

Culorile conecticii :