




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Mediu	Lichide; Gaze; medii agresive
-------	-------------------------------

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Rezistență la presiune	[bar]	30
------------------------	-------	----

Lichide

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Gaze

Temperatura mediului	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200
--------------------------------------	---------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
-----------------------------	--------	--------

Gaze

Domeniu reglare	[cm/s]	200...2000
-----------------	--------	------------

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	15
----------------------	---------	----

Timpi de raspuns


Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABH

Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiale în contact cu mediul		Hastelloy C-4 (2.4610)
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior
Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Racord		



Culorile conecticii :

BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru
 WH = alb
 GY = gri