




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14XBK/16M

Articol scos din productie

Articole alternative: SF2410

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Cuplu maxim de strângere. 8 Nm



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L [mm]	12
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Mediu	Lichide; medii agresive
Temperatura mediului [°C]	5...70
Rezistență la presiune [bar]	30

Lichide

Temperatura mediului [°C]	5...70
---------------------------	--------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS3000
--------------------------------------	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	12
Lichide	
Domeniu reglare [cm/s]	3...60
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...40

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	7
------------------------------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR14XBK/16M

Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani]		8648

Date mecanice		
Greutate [g]		1112,8
Capsula		Formă constructivă filet
Materiale		Ceramică (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiale în contact cu mediul		Ceramică (99,7 % Al ₂ O ₃)
Conectarea la proces		G 1/4 filet exterior
Lungime de instalare EL [mm]		27


Accesorii		
Articole livrate		Etanșări: 1, PTFE

Observații		
Observații		Utilizați pentru etanșare PTFE-etanșare livrat.
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
---------------------	--	--

Cablu: 16 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri