




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ABB

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ST2204

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Aplicatie Domeniu de temperatură înaltă

Mediu Lichide; Gaze

Temperatura mediului [°C] -25...80

Rezistență la presiune [bar] 30

Lichide

Aplicatie Domeniu de temperatură înaltă

Temperatura mediului [°C] -25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C] -25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare VS 0100

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s] 3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s] 5...1500

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min] 15

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s] 1...10

Lichide

Timp răspuns [s] 1...10

Gaze

Timp răspuns [s] 1...10


ST2200



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ABB

Condițiile mediului	
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Carcasa	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Racord	



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb