



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ABBE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Aplicatie zona Ex 1
 Temperatura mediului [°C] -25...80
 Rezistență la presiune [bar] 30

Lichide

Aplicatie zona Ex 1
 Temperatura mediului [°C] -25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C] -25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare VS 0100 Ex

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s] 3...300
 Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s] 5...1500

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min] 15

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s] 1...10

Lichide

Timp răspuns [s] 1...10

Gaze

Timp răspuns [s] 1...10

Condițiile mediului

Protectie IP 67

Date mecanice

Carcasa Formă constructivă filet



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ABBE1

Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
GN =	verde
WH =	alb
YE =	galben