
SF0703

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12AACE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		M12 x 1
Aplicatie		
Aplicatie		zona Ex 1
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	5
Lichide		
Aplicatie		zona Ex 1
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS 0200 Exi
Domeniu de masura/programare		
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	0...60
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	0...20
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	7
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	2...20
Lichide		
Timp răspuns	[s]	2...20
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		PTFE
Materiale în contact cu mediul		PTFE
Conectarea la proces		M12 x 1

SF0703

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFM12AACE1


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri