




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ZBB

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces G 1/4 filet exterior

Aplicatie

Aplicatie Domeniu de temperatură înaltă

Mediu Lichide; Gaze

Rezistență la presiune [bar]

30

Lichide

Aplicatie Domeniu de temperatură înaltă

Temperatura mediului [°C] 0...120

Gaze

Temperatura mediului [°C] 0...100

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare VS 0100

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s] 3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s] 5...1500

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min] 15

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s] 1...10

Lichide

Timp răspuns [s] 1...10

Gaze

Timp răspuns [s] 1...10

Condițiile mediului

Protectie IP 67

Date mecanice

Carcasa Formă constructivă filet

ST2300



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR14ZBB

Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/4 filet exterior


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb