




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12AACE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
----------------------	----------------------

Aplicatie

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	5

Lichide

Aplicatie	zona Ex 1
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare	VS 0200 Exi
--------------------------------------	-------------

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s]	0...60
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	0...20

Precizia / Devieri

Gradient temperatură [K/min]	7
------------------------------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Lichide

Timp răspuns [s]	2...20
------------------	--------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	PTFE
Materiale în contact cu mediul	PTFE
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12AACE1

Conectare electrică

Cablu: 2 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
GY =	alb
	gri