


Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABBE1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Conectarea la proces G 1/2 filet exterior

Aplicatie

Aplicatie zona Ex 1

Temperatura mediului [°C] -25...80

Rezistență la presiune [bar] 40

Lichide

Aplicatie zona Ex 1

Temperatura mediului [°C] -25...80

Gaze

Temperatura mediului [°C] -25...80

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare VS 0200 Exi

Domeniu de masura/programare

Lichide

Domeniu reglare [cm/s] 3...300

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60

Gaze

Domeniu reglare [cm/s] 200...2000

Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 200...800

Precizia / Devieri


Gradient temperatură [K/min] 15



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFR12ABBE1

Timpi de raspuns	
Timp răspuns [s]	1...10
Lichide	
Timp răspuns [s]	1...10
Gaze	
Timp răspuns [s]	1...10
Condițiile mediului	
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Materiale	inox (1.4571/316Ti)
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4571/316Ti)
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 10 m, TPE-S; 5 x 0,34 mm ²	
Racord	



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri