


Monitor de curgere

SCR12ABBFPKG/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SI5000 + E40096

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	G 1/2 filet exterior

Aplicatie

Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	1



Monitor de curgere

SCR12ABBFPKG/PH

Funcții de ieșire		normal deschis / normal închis; (parametrizabile)	
Căderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC	[V]	2,5	
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC	[mA]	400	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină		da	
Domeniu de măsură/programare			
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300	
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60	
Precizia / Devieri			
Gradient temperatură	[K/min]	15	
Timpi de răspuns			
Timp răspuns	[s]	1...10	
Software / Programare			
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80	
Protecție		IP 67	
Date mecanice			
Dimensiuni	[mm]	60 x 41 x 83	
Materiale		PBT-GF20	
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4571/316Ti)	
Conectarea la proces		G 1/2 filet exterior	
Afisaj / elemente de operare			
Display	funcție	11 x LED	
Accesorii			
Articole livrate		Etanșări: 2 x AMF 30 Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

ST3605





Monitor de curgere

SCR12ABBFPKG/PH

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Racord



BN = maro
BU = albastru
BK = negru

Culorile conecticii :